

? NEED HELP?
tms.fyi/helpcenter



EMAIL SUPPORT
Covered by 1-year limited warranty
(For non-commercial use only)
themeatstick.com/warranty



Soma Labs LLC, hereby declares that the product(s) comply with the essential requirements of relevant European Union directives. For the full version of the Declaration of Conformity, please visit the following link: tms.fyi/ce-declaration



The MeatStick®

Wireless Meat Thermometer



tms.fyi/app

SCAN & DOWNLOAD
The MeatStick App
TO GET STARTED!



All instructions are provided in the App.

DE

SCANNEN UND LADEN
Sie die Meatstick App
HERUNTER, UM LOSZULEGEN!

Alle Anweisungen werden in der App bereitgestellt.

FR

SCANNEZ ET TÉLÉCHARGEZ
L'Application The MeatStick
POUR COMMENCER !

Toutes les instructions sont fournies dans l'application.

中文

掃碼+下載
The MeatStick App
開始使用產品!

全部功能教學皆在App裡能找到

DA

SCAN OG DOWNLOAD
MeatStick-appen
FOR AT KOMME I GANG!

Alle instruktioner findes i appen.

 Ambient Temp Sensor
Max. 572 °F/300 °C

Power Indicator

 Power Button

Ceramic Handle

Charger Touchpoints

 Internal Temp Sensors
Max. 212 °F/100 °C

**Stick lasts 18+ hours
on a full charge**

⚠ CAUTION ⚠



Insert the Stick **completely**
into the meat so it can
withstand high temperatures.



Beware of flare-ups! They
can exceed 900 °F/500 °C
and damage the Stick.

DE

 Sensor für die
Umgebungstemperatur
Max. 300 °C

Betriebsanzeige
 Startknopf

Keramikgriff
Kontaktpunkte
des Ladegeräts

 Sensoren für die
Kerntemperatur
Max. 100 °C

**Der Stick reicht bei voller
Ladung 18+ Stunden.**

⚠ ACHTUNG ⚠



Setzen Sie den Stick
vollständig in das Fleisch
ein, damit er den hohen
Temperaturen standhält.



Vorsicht vor Aufflammen!
Sie können 500 °C
überschreiten und den
Stick beschädigen.

FR

 Capteur de
température ambiante
Max. 300 °C

Voyant lumineux
du chargeur
 Bouton marche

Manche en céramique
Points de contact
du chargeur

 Capteur de
température interne
Max. 100 °C

**Le Stick tient plus de 18 heures
sur une charge complète**

⚠ ATTENTION ⚠



Insérez **complètement**
le Stick afin qu'il puisse
supporter des
températures élevées.



Attention aux flammes!
Elles peuvent dépasser
les 500 °C et
endommager le Stick.

中文

 外部感溫器
耐溫高達 300 °C

電源指示燈
 電源鍵

充電接點

 內部感溫器
耐溫高達 100 °C

**溫度偵測電量充沛
能使用超過18小時**

⚠ 注意 ⚠



將溫度儀**完全**插進肉裡，
才能耐高溫烹煮。



小心火焰！突發的火焰可能
高達500 °C並損壞溫度儀。

DA

 Sensor til
omgivelsestemperatur
Max. 300 °C

Indikator til strøm
 Startknop

Keramisk del
Ladepunkter

 Temperatursensor
Max. 100 °C

**Proben kan holde mindst
18 timer på en fuld opladning.**

⚠ ADVARSEL ⚠



Sæt proben **helt** ind i
kødet, så det kan modstå
de høje temperaturer.



Pas på flammer! De kan
overstige 500 °C og gøre
skade på proben.

Déclaration IC

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

MODEL# PM870
IC: 27999-PM87001

MODEL# PS880N
IC: 27999-PS88001

MODEL# PM890
IC: 27999-PM89001

MODEL# TC300EX
IC: 27999-TC30001

MODEL# PS860P
IC: 27999-PM87001


MODEL# TC600EX
IC: 27999-TC60001

MODEL# PS860N
IC: 27999-PS86001

MODEL# BR630
IC: 27999-BR63001

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Legal & Regulatory information can be found in the App's Setting Page.



tms.fyi/app

76 mm

80 mm



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Soma Labs LLC, hereby declares that the product(s) comply with the essential requirements of relevant European Union directives. For the full version of the Declaration of Conformity, please visit the following link: tms.fyi/ce-declaration



76 mm